

**Garant**

Vložka pro protlačování profilu, vnitřní čtyřhran metrický  $\varnothing d = 12 \text{ mm}$ , TiN,  
Čtyřhran: 4,5mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293053 4,5
GTIN	4062406129460
Třída artiklu	29L

**Popis****Provedení:**

S povlakem TiN.

**Použití:**

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

**Vhodné pro:**

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

**Upozornění:**

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
  - **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**
- Výroba čtyřhranných profilů  $> 9 \text{ mm}$  se doporučuje pouze do snadno obrobitelných materiálů (vyšší úběr materiálu).

**Technický popis**

L	7,5 mm
Rozměr klíče	4,5 mm

Řezný materiál	HSS
Tolerance	+ 0,09 až + 0,12 mm
Profil	Čtyřhran
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu