

**Digitální univerzální posuvné měřítko DIGI ULISSE I/E, Rozsah měření: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	417700 500
GTIN	2050001780072
Třída artiklu	46P

Popis**Provedení:**

Digitální univerzální posuvné měřítko vhodné pro měření nejrůznějších vnitřních a vnějších rozměrů s vyměnitelnými měřicími vložkami.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Posuvné měřítko, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Vyměnitelné měřicí nástavce s kulovitým \varnothing 3 mm a svěrným pouzdem s vnitřním závitem M 2,5.

Zvláštní příslušenství:

Pro vel. 400 – 650 všechny náhradní a speciální dotyky č. 434900 – 4910 použitelné se závitem M2,5, datový kabel č. 498948.

Upozornění:

Další měřicí nástavce na poptávku.

Technický popis

Délka měřicí čelisti	103 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Rozsah vnitřních měření	42 - 500 mm
Rozsah vnějších měření	0 - 420 mm
\varnothing kuličky měřicího nástavce	3 mm
Kalibrování	A1

Rozsah měření	0 - 500 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500

Příslušenství

Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Příslušenství pro posuvná měřítka Typ TAST	417701 TAST
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Příslušenství pro posuvná měřítka Typ BUCHSE	417701 BUCHSE

Připojovací kabel Typ R2

498948 R2