

Garant GRIDLINE

Opěrná noha pro rohové pracovní desky, výškově nastavitelná, Typ: 1**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927112 1
GTIN	4062406128777
Třída artiklu	9GG

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Opěrná noha pro rohové pracovní desky z ocelové trubky. Výška nastavitelná v rastru po 50 mm od 750 – 1050 mm. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 páru rohových plechů č. 927122 vel. 1

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výškový rozsah: 750 - 1050 mm

Šířka: 50 mm

Hloubka: 50 mm

Technický popis

Šířka	50 mm
Hloubka	50 mm

Výškový rozsah	750 - 1050 mm
Rastr výškového nastavení	50 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podstavec

Příslušenství

Opěrná noha pro rohové pracovní desky, výškově nastavitelná Typ 2	927112 2
Rohový plech Typ 1	927122 1