

**Garant****Ochranné svářečské rukavice, pár, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094101 11     |
| GTIN           | 4062406129811 |
| Třída artiklu  | 01H           |

**Popis****Provedení:**

**GARANT** – svářečské rukavice z lícové kozinky ve výrazném stylu značky GARANT. Vysoce kvalitní zpracování a anatomický tvar pro maximální cit v prstech pro vedení anody během procesu svařování při současně dobré ochraně. Vnitřek manžety je vybaven lněnou látkou pro vysoký komfort nošení a pohlcování potu. Ideální pro svařování WIG.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Druh rukavic       | Svářečské rukavice             |
| Ochranná kategorie | Kategorie III                  |
| Velikost rukavice  | 11                             |
| Vlastnost rukavice | Odolnost vůči plameni stupeň 4 |
| Vlastnost rukavice | Bez silikonu                   |
| Použití            | vícetázové                     |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Délka            | 350 mm             |
| Tloušťka         | 0,8                |
| Materiál nosiče  | kozinka            |
| varianta povlaku | bez povlaku        |
| Hmotnost         | 157 g              |
| Materiál         | Lícová kozinka     |
| EN 388           | 2111X              |
| EN 407           | 412X4X             |
| EN 12477         | Typ B              |
| Metoda svařování | WIG                |
| Barva            | bílá/hnědá         |
| Norma            | EN 407             |
| Druh produktu    | Svářečské rukavice |