

Garant**Ochranné svářečské rukavice, pár, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094101 9
GTIN	4062406128890
Třída artiklu	01H

Popis**Provedení:**

GARANT – svářečské rukavice z lícové kozinky ve výrazném stylu značky GARANT. Vysoce kvalitní zpracování a anatomický tvar pro maximální cit v prstech pro vedení anody během procesu svařování při současně dobré ochraně. Vnitřek manžety je vybaven lněnou látkou pro vysoký komfort nošení a pohlcování potu. Ideální pro svařování WIG.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	9
Druh rukavic	Svářečské rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie III
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň 4
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Použití	vícetázové

Délka	350 mm
Tloušťka	0,8
Materiál nosiče	kozinka
varianta povlaku	bez povlaku
Hmotnost	157 g
Materiál	Lícová kozinka
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Metoda svařování	WIG
Barva	bílá/hnědá
Norma	EN 407
Druh produktu	Svářečské rukavice