

**HOLEX****Pár rukavic s terčíky, Velikost rukavice: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094287 6
GTIN	4062406128852
Třída artiklu	02H

**Popis****Provedení:**

Rukavice s dodatečnými nopky pro lepší spolehlivost uchopení.

Rukavice s PU povlakem z nitrilové pěny na bázi vody pro dobrý cit na dotek a bezpečné uchopení v suchém a lehce vlhkém nebo zolejovaném pracovním prostředí. Dobré přizpůsobení tvaru a cit na dotek díky inovační technologii úpletu s vlákny z polyamidu a lykry.

**Neobsahuje DMF.** Vhodné zejména pro montáž drobných dílů, přejímku a expedici zboží a údržbářské práce.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Velikost rukavice	6
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice

Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	Bez DMF
EN 388	4131X
Materiál nosiče	Lycra®, polyamid
Povlak	water based PU/nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Délka	255 mm
Barva	černá / šedá
Technologie pletení	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití	vícerozúčelové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice