

**Garant****Ochranné svářečské rukavice, pár, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	094116 10
GTIN	4062406129835
Třída artiklu	01H

**Popis****Provedení:**

**GARANT** – svářečské rukavice ze štípenkové hovězí usně s výrazným stylem značky GARANT. Vysoce kvalitní zpracování, zejména švy ze 100% polyesteru a anatomický tvar pro dobrý cit během procesu svařování. Vnitřek manžety je vybaven lněnou látkou pro vysoký komfort nošení a pohlcování potu. Ideální pro svařování MIG / MAG.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Druh rukavic	Svářečské rukavice
Velikost rukavice	10
Ochranná kategorie	Kategorie III
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití	vícetázové

Délka	350 mm
Tloušťka	0,8
Materiál nosiče	Štípenková hovězí useň
varianta povlaku	bez povlaku
Hmotnost	230 g
Materiál	Štípenková hovězí useň
EN 388	4142X
EN 407	413X4X
EN 12477	Typ A
Metoda svařování	MIG/MAG
Barva	bílá/hnědá
Norma	EN 407
Druh produktu	Svářečské rukavice