

ejendals

Ochranné svářečské rukavice, pár Tegera® 126A, Velikost rukavice: 9



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094123 9
GTIN	7340118312330
Třída artiklu	04R

Popis

Provedení:

Tegera® 126A. Svářečské rukavice bez podšívky s **vynikajícím citem** (cit ve špičkách prstů 5 podle EN 420) a vynikajícím tvarem. Zesílený ukazovák se švy zesílenými vlákem Kevlar® pro použití v náročném pracovním prostředí. Odolné vůči kontaktnímu teplu do 100 °C.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Druh rukavic	Svářečské rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie III
Velikost rukavice	9
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití	vícetázové
Délka	310 mm
Materiál nosiče	Lícová kozinka

varianta povlaku	bez povlaku
Obsah	12
Materiál	Lícová kozinka
Rozsah použití	Heavy Duty
Kontaktní teplota do	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Metoda svařování	WIG
Barva	žlutá / bílá
Norma	EN 407
Druh produktu	Svářečské rukavice