

## ejendals

### Ochranné svářečské rukavice, pár Tegera® 126A, Velikost rukavice: 10



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	094123 10
GTIN	7340118312255
Třída artiklu	04R

#### Popis

##### Provedení:

**Tegera® 126A.** Svářečské rukavice bez podšívky s **vynikajícím citem** (cit ve špičkách prstů 5 podle EN 420) a vynikajícím tvarem. Zesílený ukazovák se švy zesílenými vlákem Kevlar® pro použití v náročném pracovním prostředí. Odolné vůči kontaktnímu teple do 100 °C.

##### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

#### Technický popis

Ochranná kategorie	Kategorie III
Druh rukavic	Svářečské rukavice
Velikost rukavice	10
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití	vícetázové
Délka	310 mm
Materiál nosiče	Lícová kozinka

varianta povlaku	bez povlaku
Obsah	12
Materiál	Lícová kozinka
Rozsah použití	Heavy Duty
Kontaktní teplota do	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Metoda svařování	WIG
Barva	žlutá / bílá
Norma	EN 407
Druh produktu	Svářečské rukavice