



LED pracovní svítilna s věrnou reprodukcí barev COLOUR MATCH, Typ: PEN



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

COLOUR MATCH. Speciální LED s vysokou hodnotou CRI pro **perfektní reprodukci barev** a extrémně dlouhou životnost LED. Perfektně vhodná pro všechny práce leštění, lakování, čištění a přípravy. Dimenzovaná pro použití v lakovnách. **Vyměnitelná skleněná čočka** a odolná vůči všem typům rozpouštědel i při každodenním čištění. **MATCHPEN.** Malá přenosná tužková svítilna se zaostřováním pro koncentrované svícení mezi 10° a 70°. Ideální pro rozeznávání škrábanců a stop broušení při kontrolách kvality.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 × baterie AAA.

Technický popis

Barva světla	věrná barva
Počet obsažených baterií	2
Světelný tok	100 lm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Typ baterií	Micro, AAA
Celková šířka	16 mm
Doba svícení	2 h
Ochranná třída IP	IP 54

Hodnota CRI	95
Celková délka	150 mm
Hmotnost	60 g
Zóna ATEX	žádná
Označení výrobce	MINI
Druh produktu	Pracovní svítilna

Příslušenství

Lithium-kovové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081559 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081552 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081551 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081554 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081553 LR3