



Tlakový rozprašovač se 2 různými tryskami, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083515 2
GTIN	2050001652898
Třída artiklu	08H

Popis

Provedení:

Kvalitní plastový box. Praktický hříbový úchyt k vytvoření tlaku. Nastavitelná **tryska** od rozprašované mlhy po bodový proud.

2 trysky v různých **délkách, stříkají v libovolné poloze**, s těsněním Viton. S aretační páčkou pro funkci trvalého rozprašování.

Použití:

Odolnost vůči běžným **kapalinám s obsahem rozpouštědel**, uhlovodíkům (čistič brzd), minerálním olejům a tukům. **Nevhodné pro agresivní kapaliny**, které by mohly znehodnotit těsnění Viton.

Technický popis

Materiál těsnění	Viton
Materiál rozprašovací hlava	PA
Materiál rozprašovací trysky	mosaz
Objem	2 l
Maximální provozní tlak	3 bar

Druh produktu

rozprašovač

Příslušenství

Sada pro tlakový rozprašovač č. 083515

083513