

## HEDI

### Umělohmotný kabelový buben, Typ: 40B2



#### Údaje o objednávkce

Artikové číslo	081125 40B2
GTIN	
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubny zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubny. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači. Se samozavíracími víčky. Pro **trvalé** venkovní použití. Odpovídá DGUV I 203-005 (dříve BGI 600).

PU pancéřový kabel Plus.

**Průřez vedení 2,5 mm.** Na kabelu namontovaná **ochrana osob PRCD-S**. Jmenovitý vybavovací proud 30 mA, doba vybavení ≤ 30 ms.

##### Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s Ø > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

#### Technický popis

Typ	40B2
Délka kabelu	40 m
Materiál kabelu	pancéřový kabel

Síťové napětí	250 V
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Konstrukce kabelu	3G2,5
Třída kabelu	H07BQ-F
Ochranná třída IP	IP 44
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Materiál pouzdra	plast
Počet zásuvek	3
Zdroj energie	Síťový provoz
Diagnostický systém k dispozici	ano
Druh produktu	Kabelový buben