

HEDI**Kabelový buben umělá hmota, Typ: 25B2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081136 25B2
GTIN	4003644000555
Třída artiklu	08B

Popis**Provedení:**

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Robustní kabelový buben z nárazuvzdorného plastu s **ochranou proti přehřátí**.

- **Vstupní konektor 400 V CEE 16 A.**
- **Výstupní zásuvka 400 V CEE 16 A se samozavíracím víčkem.**
- **Dvě standardní zásuvky 250 V s ochranným kontaktem se samozavíracím víčkem.**
- **Průřez vedení 2,5 mm.**

Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.

Odpovídá předpisům DGUV I 203-006 (dříve BGI 608) a DGUV I 203-005 (dříve BGI 600). **Průřez vedení 2,5 mm.**

PU pancéřový kabel Plus.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1 \text{ mm}$, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Ochranná třída IP: IP 44

Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Jmenovitý výkon odvinutý: 5500 (16 A) W

Třída kabelu: H07BQ-F
Konstrukce kabelu: 5G2,5
Materiál kabelu: pancéřový kabel
Délka kabelu: 25 m

Technický popis

Typ	25B2
Síťové napětí	400 V
Materiál kabelu	pancéřový kabel
Konstrukce kabelu	5G2,5
Jmenovitý výkon odvinutý	5500 (16 A) W
Délka kabelu	25 m
Třída kabelu	H07BQ-F
Ochranná třída IP	IP 44
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Materiál pouzdra	plast
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Kabelový buben