

HEDI

Umělohmotný kabelový buben pro F, B, PL a CZ, Typ: 25B2



Údaje o objednávkě

Artikové číslo

081138 25B2

GTIN

Třída artiklu

08B

Popis

Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Robustní kabelový buben z narázuvzdorného plastu s **ochranou proti přehřátí**.

- **Vstupní konektor 400 V CEE 16 A.**
- **Výstupní zásuvka 400 V CEE 16 A se samozavíracím víčkem.**
- **Dvě standardní zásuvky 250 V s ochranným kontaktem se samozavíracím víčkem.**
- **Průřez vedení 2,5 mm.**

Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.

Se zásuvkami 250 V pro země **F, B, PL a CZ. Průřez vedení 2,5 mm.**

PU pancéřový kabel Plus.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Technický popis

Typ	25B2
Počet zásuvek 400 V / 16 A	1
Síťové napětí	400 V
Délka kabelu	25 m
Počet zásuvek 230 V	2
Třída kabelu	H07BQ-F
Konstrukce kabelu	5G2,5
Materiál kabelu	pancéřový kabel
Jmenovitý výkon odvinutý	5500 (16 A) W
Ochranná třída IP	IP 44
Materiál pouzdra	plast
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Kabelový buben