

ejendals

Pár rukavic Tegera® 882, Velikost rukavice: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094366 8
GTIN	7392626040205
Třída artiklu	04R

Popis

Provedení:

Tegera® 882. Syntetické rukavice s kompletním povlakem z nitrilové pěny a dobrým uchopením. Díky úzkému tvaru a dobrému citu ve špičkách prstů se rukavice výborně hodí pro jemné mechanické aplikace ve **vlhkém nebo olejnatém prostředí. Kontaktní teplo do 100 °C.**

Norma:

EN 388; EN 420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technologie pletení: 15G

Technický popis

Velikost rukavice	8
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12
EN 388:2016	4121X

EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	plný povlak
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Barva	černý
Technologie pletení	15G
Kontaktní teplota do	100 °C
Použití	vícetázové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice