

Jednotlivý kontrolní kolík nerezavějící třída tolerance 1, Typ: 6**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	483914 6
GTIN	2050002038387
Třída artiklu	48A

Popis**Provedení:**

Zkušební kolík z nerezavějícího materiálu odolávajícího kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popouštěný. Broušené a lapované povrchy. Od Ø 1,50 s označením rozměru na plášti; od Ø 3,00 s označením rozměru na čelní straně. Od Ø 1,00 jedna strana s fazetkou.

Upozornění:

Při objednávce **rovněž uvést požadovaný Ø**, např. č. 483914 vel. 5 **10,08**.

Technický popis

Stoupání	0,01 mm
Délka měřicího kolíku	70 mm
Jmenovitý rozměr	12 - 13,99 mm
Kalibrování	L5
Norma	DIN 2269
Druh produktu	Kontrolní kolík

Služby

KalibrováníKontrolní kolík Maximální Ø 20	028240 20
Kalibrace DAkkSKontrolní kolík Maximální Ø 20	028260 20