



Dutinoměr MicroGauge, Rozsah měření: 6,15-10,35mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428670 6,15-10,35
GTIN	5051102239565
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

2bodový měřicí systém vývrtů pro velmi přesné měření vývrtů mezi 0,95-10,35 mm. Kompaktní tvar a malá hmotnost (hmotnost jako propiska) usnadňuje měření u malých přesných dílů. Vypouklé měřicí kontakty opatřené tvrdým chromováním. Jasný LCD displej s přepínatelným rozlišením až 0,0005 mm. Datový výstup přes RS232 nebo USB Proximity. Prachotěsné a chráněno proti stříkající vodě (IP65).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 357, stavěcí kroužky s kalibračním osvědčením UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948

Upozornění:

Jako jednotlivý přístroj nebo v sadě, hloubkové dorazy k dodání na poptávku. Pomocí přídatného adaptéru lze připojit snímač Diatest.

Technický popis

Rozsah měření	6,15 - 10,35 mm
Rozsah měření měřicích hlav	6.15 – 6.85; 6.65 – 7.35; 7.15 – 7.85; 7.65 – 8.35; 8.15 – 8.85; 8.65 – 9.35; 9.15 – 9.85; 9.65 – 10.35 mm
Počet měřicích hlav	8
Opakovatelnost	0,001 mm
Linearita	Ø 1,0 – 1,55: max. 2 % dráhy měření; minimálně 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: maximálně 1 % dráhy měření; minimálně 0,001 mm
Počet stavěcích kroužků	8
Volitelný odečet	0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	2bodový dutinoměr