

Mahr**Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,0001 mm, Rozsah měření: 12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434655 12,5
GTIN	4059192061678
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Vysoce přesný digitální úchylkoměr s **velmi velkým** číslicovým displejem (**11 mm**) a integrovaným ukazatelem tolerancí. Navíc analogová stupnice s hranicemi tolerancí. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. **Absolutní funkce:** Nulování je možné v každé pozici, aniž by se ztratily reference.

Nastavitelný faktor se zobrazí na displeji. Jednotlivé funkce mohou být blokovány přímo na úchylkoměru. Nastavení a uložené hodnoty (koeficient, preset, tolerance) zůstávají i při výměně baterie zachovány.

Displej otočný o 280°.

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.

Technický popis

Tloušťka pouzdra	35 mm
Přepínatelný odečet	0,0001 mm
Kalibrování	C1
Ochranná třída IP	IP 42
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2450
Počet obsažených baterií	1
Rozsah měření	0 - 12,5 mm
Měřicí síla	0,65 – 0,90 N
Ø pouzdra	58 mm
Přepínatelný odečet	0,00001 palec
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,0018 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Výška číslic	11 mm
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Funkce Preset	ano
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm

023000 12,5

023010 12,5

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm

Příslušenství

Připojovací kablesimplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2450	081560 CR2450
Připojovací kablesimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Připojovací kablesimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2