

Garant**Úzké hydraulické pouzdro, SK 40 A = 120, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302093 12
GTIN	4045197727619
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°)**
- **Zušlechtěná povrchová struktura.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Je možné axiální přestavení délky.**
- **Stopky natvrdo přesoustružené.**
- **Lze použít redukční pouzdra.**

Použití:

Zejména pro výrobu nástrojů a forem. **Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.** K vrtání, vystružování a frézování. K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro tažný čep č. 308820 – 308835, redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Technický popis

L ₂	82 mm
Upínací Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	18 mm
Délka vyložení rozměr A	120 mm
Vnější Ø D	49,5 mm

Ø D ₃	26,6 mm
Upnutí	SK 40 A = 120
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Upínací klíč ER1/2 palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 40	309700 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40

Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čeptyp B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Hurco 90° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čeptyp A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 40	309680 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Hurco 45° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40