



## Akumulátorová LED pracovní svítilna, Typ: MINI-PRO



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

**LED akumulátorová pracovní svítilna** s vysoce výkonnými LED s vysokým světelným výkonem a výklopnými, otočnými závěsnými háky a silným upevňovacím magnetem. Nová generace verze **MINI-MAG**, silné bodové i hlavní světlo, s předním ukazatelem dobíjení.

**Vysoce výkonná LED technologie COB** pro velmi jasné, **homogenní plošné světlo se dvěma stupni jasů**.

Plynule nastavování.

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu.

### Technický popis

Osvětlovací těleso	Modul LED
Počet obsažených akumulátorů	1
Kapacita akumulátoru	1,2 Ah

Typ akumulátoru	Li-Ion
Světelný tok	20 - 200 lm
Napětí akumulátorů	3,7 V
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Doba svícení	2 - 20 h
Celková délka	202 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Celková šířka	40 mm
Hmotnost	143 g
Zóna ATEX	žádná
Označení výrobce	MINIMAG PRO
Druh produktu	Pracovní svítilna

## Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Kapacita akumulátoru 1200 mAh	081431 1200
---	-------------