

**LED plošná svítidla Area, 230 V, Příkon: 65W****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 081267 65 |
| GTIN | 5708997356371 |
| Třída artiklu | 08C |

Popis**Provedení:**

Neoslňující plošné provedení bez stínů s velkým světelným rozptylem. Vysoce výkonná pracovní svítidla 360° se zásuvkou s ochranným kontaktem. Svítidla je možné kdekoli zavěsit na silné háky nebo ji přímo postavit na pracovní stůl.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Vhodné pro:

Stativ s trojnožkou č. 081252 vel. 1,35-3.

Technický popis

| | |
|------------------------------|---------------|
| Osvětlovací těleso | LED svítidla |
| Zdroj energie | Síťový provoz |
| Světelný tok | 6000 lm |
| Příkon | 65 W |
| Nastavitelný úhel vyzařování | 360 stupeň |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Hmotnost | 3500 g |
| Barva světla | 6000 K |
| Ochranná třída IP | IP 54 |
| Jmenovité napětí | 220 - 240 V |
| Celková délka | 305 mm |
| Celková šířka | 199 mm |
| Celková výška | 199 mm |
| Připojovací kabel délka | 5 m |
| Zóna ATEX | žádná |
| Atribut názvu produktu | 230 V |
| Druh produktu | Plošný zářič |