

Garant**Pár rukavic Cut B, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094405 10
GTIN	4062406131227
Třída artiklu	01H

Popis**Provedení:**

Žádná ze součástí, ani nosný materiál jako povlak **neobsahují silikon** (ověřeno v Fraunhofer Institut). Proto se ideálně hodí k použití v oblastech jako je automobilový průmysl nebo lakovny. Rukavice proti prořezu bez silikonu, velmi dobrý tvar a nízká hmotnost. Díky velké zručnosti prstů velice vhodné pro přesnou manipulaci s malými díly s ostrými hranami. Speciální příze se Spandexem z **18vláknové úpletové techniky** a odolný polyuretanový povlak.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Velikost rukavice	10
Obsah	12

Vlastnost rukavice	bez látek omezujících smáčivost barev
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
EN 388	4X42B
Materiál nosiče	Nylon / speciální příže / Spandex
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	180 mm
Barva	šedá / oranžová
Technologie pletení	18G
Použití	víceúčelové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Víceúčelové rukavice