

**Sada ochranných ucpávek do uší E-A-R™ CLASSIC™ II, Typ: R500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	097310 R500
GTIN	4046719343485
Třída artiklu	04M

Popis**Provedení:**

E-A-R™ CLASSIC™ II. Nezápalná polyuretanová pěna se díky pomalému navrácení do původního tvaru a reakcí na tělesnou teplotu optimálně přizpůsobí zvukovodu a zaručuje tak dobrou izolaci.

Zdrsněný povrch a odolnost proti vlhkosti brání prokluzu ve zvukovodu. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB). **Doplňovací sáček obsahující 500 párů** pro dávkovač na ochrany sluchu One-Touch-Pro™.

Materiál ucpávky: Polyuretan

Obsah: 500 paar

Obal: volné

Technický popis

Obsah	500 paar
Obal	volné
Hodnota SNR (hodnota tlumení)	28 dB(A)
Materiál ucpávky	Polyuretan
Druh produktu	Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Příslušenství

Dávkovač na ochrany sluchu Typ 500	097530 500
Indikátor hluku NI100	097305
Dávkovač na ucpávky do uší, sada One-Touch™ Pro	097515