

## ejendals

### Pár rukavic Tegera® 8805 Infinity, Velikost rukavice: 7



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	094561 7
GTIN	7340118319339
Třída artiklu	04R

## Popis

### Provedení:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomicky tvarovaná ochranná rukavice proti pořezání s **úpletovou technologií 18 GG** optimálně sedí a zajistí cit v konečcích prstů. Díky kvalitnímu povlaku PU z nitrilové pěny na bázi vody můžete věci snadno uchopit. Se zesíleným místem ohybu palce. Pro **kontaktní teplo do 100 °C. Lze použít i na dotykové displeje**. Schváleno pro kontakt s potravinami. Kromě toho jsou tyto rukavice **bez silikonu** a byly dermatologicky testovány.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

## Technický popis

Ochranná kategorie	Kategorie II
Velikost rukavice	7
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Obsah	6

Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Technologie pletení	18G
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Nylon, ocelové vlákno, karbon
Povlak	nitrilová pěna / PU na bázi vody
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	černá / šedá / žlutá
Norma	EN 407
Kontaktní teplota do	100 °C
Použití	vícetázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání