

ejendals

Pár rukavic Tegera® 8805 Infinity, Velikost rukavice: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094561 8
GTIN	7340118319346
Třída artiklu	04R

Popis

Provedení:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomicky tvarovaná ochranná rukavice proti pořezání s **úpletovou technologií 18 GG** optimálně sedí a zajistí cit v konečcích prstů. Díky kvalitnímu povlaku PU z nitrilové pěny na bázi vody můžete věci snadno uchopit. Se zesíleným místem ohybu palce. Pro **kontaktní teplo do 100 °C. Lze použít i na dotykové displeje**. Schváleno pro kontakt s potravinami. Kromě toho jsou tyto rukavice **bez silikonu** a byly dermatologicky testovány.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	8
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Obsah	6

Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Technologie pletení	18G
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Nylon, ocelové vlákno, karbon
Povlak	nitrilová pěna / PU na bázi vody
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	černá / šedá / žlutá
Norma	EN 407
Kontaktní teplota do	100 °C
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání