

**Garant****Elektronický momentový klíč s digitálním číselným úchylkoměrem,  
Maximální utahovací moment: 200Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	655550 200
GTIN	4045197727855
Třída artiklu	61E

**Popis****Provedení:**

Velmi přesný elektronický momentový klíč s digitálním číselníkovým úchylkoměrem. Korpus ocelový, matně chromovaný, pevná prepínací ráčna s vyhazovačem. Digitální ukazatel hodnoty Nm a ukazatel stavu akumulátoru. Ovládací tlačítko pro zapínání a reset, automatické vypnutí po 2 minutách.

**Měrná jednotka:** Nm, lbfft.

- **Prepínací ráčna s vyhazovačem.**
- **Displej s indikátorem stavu baterie.**
- **Jedno tlačítko pro On / Reset.**
- **Konektor mini USB pro nabíjení.**
- **Ergonomická rukojeť.**

TFT displej 3,5 palce s dvojitou stupnicí (Nm-lbfft).

**Funkce:**

Odečet dosažené hodnoty během pracovního procesu na číselném úchylkoměru, přičemž je možné uchovat konečnou hodnotu pro pozdější odečtení. **Zobrazení:** Peak (nejvyšší hodnota) a Track (pohyblivá).

**Použití:**

Ke kontrolovanému utahování šroubů a pro kontrolní měření.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Přesnost:**

Ve směru hodinových ručiček  $\pm 2 \%$ , proti směru hodinových ručiček  $\pm 3 \%$ .

**Údaje o použití:****Legenda k výkresu a vzorce:**

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### **Rozsah dodávky:**

Nabíjecí kabel mini-USB pro TFT displej. Včetně stabilního plastového kufríku

#### **Upozornění:**

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

## Technický popis

Rozlišení	0,1 Nm
Upínací 4hran	1/2 palec
Maximální utahovací moment	200 Nm
Hmotnost	1470 g
Přesnost měření utahovacího momentu	±2 %
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 Nm
Rozsah utahovacích momentů	30 - 150 lbfft
Úhlopříčka displeje	3,5 palec
Počet obsažených baterií	1
Přepínatelné rozlišení	Nm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Celková délka L	535 mm
Feedback	se zobrazením
Nastavení hodnoty vypínání	Vlečná ručička
Měření	Krouticí moment
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [ $l_3$ ]	447 mm
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Ukazatel	digitální
Norma	DIN EN ISO 6789

Kalibrování	O3
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	elektronické
Typ baterií	LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Momentový klíč

### Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibrováníMomentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 400/2 Nm	020030 400/2

### Příslušenství

Coin Driver Délka čepele 45 mm	664310 45
Sada náhradních dílů pro ráčny Hnací čtyřhran 1/2 palec	655556 1/2
Coin Driver krátký Délka čepele 45 mm	664311 45