

Garant GRIDLINE

**Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg, 36×20G, Výška čela zásuvky: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930744 50
GTIN	4062406131586
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

**Zásuvky se 100% výsuvem** s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy.

Nutné pro všechny montážní vozíky.

Nosnost 75 kg.

**Vhodné pro:**

Plášť skříně na nářadí 40×24G č. 930735.

**Rozsah dodávky:**

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

**Lakování:**

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná plocha zásuvek v G	36×20
Užitná výška	25 mm
Výška čela	50 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Hmotnost	13 kg

Užitná šířka v G	36
Užitná hloubka v G	20
Oblast použití	Montážní vozík
Užitná šířka	900 mm
Užitná hloubka	500 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ano
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×20G
Druh produktu	Zásuvka

## Příslušenství

Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10
Sada popisovacích proužků 10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36	951030 36
Kryt z PVC pro sadu úchytek 10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36	951032 36
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 36	951020 36