

HEDI

Prodlužovací vedení 3-násobná spojka, 250 V, Typ: 15N



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081184 15N
GTIN	4003644000517
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorech (IP44). Odolný vůči olejům, benzínu, UV záření.

S 3násobnou spojkou. **Neoprenový pryžový kabel** s pryžovou zástrčkou a spojkou s ochranou proti stříkající vodě.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Technický popis

Typ	15N
Délka kabelu	15 m
Konstrukce kabelu	3G1,5
Třída kabelu	H07RN-F
Materiál kabelu	neopren
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Ochranná třída IP	IP 44

Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Atribut názvu produktu	250 V
Síťové napětí	250 V
Druh produktu	Prodlužovací kabel

Příslušenství

System pro zavěšování kabelů CableFix Typ L	081191 L
System pro zavěšování kabelů CableFix Typ XL	081191 XL
System pro zavěšování kabelů CableFix Typ S	081191 S