



Bezpečnostní vyfukovací pistole, s trubicí „StarTip“ Vzduchová přípojka



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080254
GTIN	7391390395832
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Vzduchové pistole s plynulou regulací proudu vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi zavěšování a jednoduchou manipulací.

Bezpečnostní vzduchová pistole **s tryskou se sníženým hlukem, regulovatelný průtok.**
Včetně ocelové spojky 1/4 palce.

Upozornění:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý Ø 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.

Technický popis

Hodnota průtoku	100 - 1100 l/min
Druh produktu	pistole