

uvex**Ochranná přilba uvex pheos E-WR, Barva: WHITE**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	097808 WHITE
GTIN	4031101523668
Třída artiklu	04U

Popis

Provedení:

Lehká ochranná helma ve sportovním designu s uzavřenou skořepinou helmy (bez větrání) pro použití v oblasti elektřiky **do AC 1.000 V**. Adaptérový systém umožňuje kombinaci s obličejovými štíty, chrániči sluchu na helmu a lampami na helmu. Ochrana před tekutými kovovými rozstříky (MM). Odolná proti mrazu do -30 °C .

- **6bodový pás**
- **30 mm upínač Euro-Slot**
- **Potítko PU**
- **Týlová část protažená dolů**
- **Se šroubovacím uzávěrem**

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikace:

Ochrana před tekutými kovovými rozstříky (MM) Odolná proti mrazu do -30 °C .

Vlastnost helmy: Ochrana před tekutými kovovými rozstříky

Materiál skořepiny helmy: HDPE

Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Velikost: 52 - 61 cm

Hmotnost: 401 g

Technický popis

Možnost upevnění čelové svítilny	ano
Hmotnost	401 g
Klipsy pro nasazení nastavcových dílů	ano
Barva	WHITE
6bodové textilní zavěšení	ano
Schválení až do V	1000 V AC
Odolávající nízkým teplotám	do -30 °C
Regulace šířky	Šroubovací uzávěr
Velikost	52 - 61 cm
Vlastnost helmy	Elektrická izolace
Vlastnost helmy	Ochranná vlastnost do -30 °C
Vlastnost helmy	Ochrana před tekutými kovovými rozstříky
Materiál skořepiny helmy	HDPE
Norma	DIN EN 50365
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma

Příslušenství

Mušlový chránič sluchu Helmové provedení řady Peltor™ X Typ X2	097756 X2
Mušlový chránič sluchu Helmové provedení Peltor™ Optime™ Typ 1	097753 1
Mušlový chránič sluchu Helmové provedení Peltor™ Optime™ Typ 3	097753 3
Mušlový chránič sluchu Helmové provedení řady Peltor™ X Typ X5	097756 X5
Mušlový chránič sluchu Helmové provedení Peltor™ Optime™ Typ 2	097753 2

Mušlový chránič sluchu Helmové provedení řady Peltor™ X
Typ X4

097756 X4

Mušlový chránič sluchu Helmové provedení řady Peltor™ X
Typ X3

097756 X3

Mušlový chránič sluchu Helmové provedení řady Peltor™ X
Typ X1

097756 X1