


Garant GRIDLINE

**Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg, 36×20G, Výška čela zásuvky: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930746 250
GTIN	4062406131715
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

**Zásuvky se 100% výsuvem** s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).  
Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy.  
Nutné pro všechny montážní vozíky.

Nosnost 200 kg.

**Vhodné pro:**

Plášť skříně na nářadí 40×24G č. 930735. Plášť 36× 20G.

**Rozsah dodávky:**

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

**Lakování:**

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná plocha zásuvek v G	36×20
Užitná výška	225 mm
Výška čela	250 mm

Hmotnost	22 kg
Užitná šířka v G	36
Užitná hloubka v G	20
Oblast použití	Montážní vozík
Užitná šířka	900 mm
Užitná hloubka	500 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ano
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×20G
Druh produktu	Zásuvka

## Příslušenství

Kryt z PVC pro sadu úchytek10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36	951032 36
Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36	951030 36
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 36	951020 36
Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10	951025 10