

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s 5 zásuvkami a deskou Eluplan, tmavě šedá pojízdný s granitovou deskou, Velikosti: 1500/5**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	431315 1500/5
GTIN	4062406131821
Třída artiklu	41W

Popis**Provedení:**

Pojízdné měřicí pracoviště s granitovou deskou k mobilnímu použití. Měřicí a kontrolní deska ze znamenitého přírodního granitového kamene přesnost 0. Jemně zabroušeno diamantem pro kontrolu. Homogenní struktura bez vad. Odolný proti průhybu a zkrutu. Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost. **Včetně závitového pouzdra nerezového M8. Pracovní deska Eluplan tmavá tloušťka 50 mm;** 2 mm silný plastový povlak s povrchem odolným vůči otěru a úderu. Povlak je antistatický, maximálně rezistentní vůči slabým kyselinám a louhům. Houževnatý povrch je zvláště vhodný pro citlivé díly. Hrany ze všech stran s náklížkem ABS. **Pojízdní nožní díly** ze čtyřhranné trubky každý je 2 kuličkovými vodícími kolečky, Ø 125 mm, s polyuretanovým povlakem, který nezanechává stopy. Vodící kolečka se západkou pro kolo a otočný věnec. Zadní stěny a odkládací police z ocelového plechu. Plášť 24G, 600 mm široký z ocelového plechu, centrálně uzavíratelný cylindrickým zámkem. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou, otevíráním jednotlivých zásuvek jednou rukou, a s nosností 75kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky v mm: 50; 75; 75; 100; 125

Rozsah dodávky:

Včetně granitové desky přesnost 0 630 x 400 mm, závitové pouzdro M8. Kompletně smontováno. Včetně pláště se zásuvkami.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Zavěšení pro granitovou desku antracitová RAL 7016, korpus zásuvek světle šedý RAL 7035 (nelze konfigurovat).

Upozornění:

Příslušenství najdete v našem katalogu zařízení provozů, 3. svazek.

Technický popis

Rovinnost	0,007 mm
Výška zásuvkové skříňky	500 mm
Výška	850 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Maximální nosnost s pojezdem	400 kg
Řada	vario
Pracovní deska délka	1500 mm
Šířka granitové desky	400 mm
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Délka granitové desky	630 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Hmotnost	208 kg
Užitná šířka zásuvky v G	20
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Druh produktu

Mobilní dílenský stůl