

Garant GRIDLINE

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg, 20×24G, Výška čela zásuvky: 200mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931046 200
GTIN	4062406131883
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy.

Nutné pro všechny montážní vozíky.

Nosnost 75 kg.

Vhodné pro:

Plášť skříně na náradí 24×28G č. 931035.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Technický popis

Užitná plocha zásuvek v G	20×24
Hmotnost	16 kg
Výška čela	200 mm

Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná výška	175 mm
Užitná šířka v G	20
Užitná hloubka v G	24
Oblast použití	Montážní vozík
Užitná šířka	500 mm
Užitná hloubka	600 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ano
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×24G
Druh produktu	Zásuvka

Příslušenství

Sada popisovacích proužků 10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 20	951030 20
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 20	951020 20
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10
Kryt z PVC pro sadu úchytek 10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 20	951032 20