


Garant GRIDLINE

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg, 26×24G, Výška čela zásuvky: 150mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931168 150
GTIN	4062406132095
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy.

Nutné pro všechny montážní vozíky.

Nosnost 200 kg.

Vhodné pro:

Plášť skříňe na nářadí 30×28G č. 931155.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Technický popis

Výška čela	150 mm
Užitná výška	125 mm
Hmotnost	17 kg
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční

Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Užitná šířka v G	26
Užitná hloubka v G	24
Oblast použití	Montážní vozík
Užitná hloubka	600 mm
Užitná šířka	650 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ano
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	Zásuvka

Příslušenství

Kryt z PVC pro sadu úchytek10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 26	951032 26
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 26	951020 26
Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 26	951030 26
Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10	951025 10