


Garant GRIDLINE

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg, 26×24G, Výška čela zásuvky: 125mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 931168 125 |
| GTIN | 4062406132088 |
| Třída artiklu | 9GK |

Popis**Provedení:**

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy.

Nutné pro všechny montážní vozíky.

Nosnost 200 kg.

Vhodné pro:

Plášť skříně na náradí 30×28G č. 931155.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Technický popis

| | |
|---------------------------------|------------|
| Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční |
| Užitná plocha zásuvek v G | 26×24 |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 200 kg |
| Hmotnost | 15 kg |
| Výška čela | 125 mm |

| | |
|---|--|
| Užitná výška | 100 mm |
| Užitná hloubka v G | 24 |
| Užitná šířka v G | 26 |
| Oblast použití | Montážní vozík |
| Užitná šířka | 650 mm |
| Užitná hloubka | 600 mm |
| S otvíráním jednotlivých zásuvek | ano |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 26×24G |
| Druh produktu | Zásuvka |

Příslušenství

| | |
|---|-----------|
| Koncové krytky úchytěk20dílná Typ 10 | 951025 10 |
| Kryt z PVC pro sadu úchytěk10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 26 | 951032 26 |
| Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 26 | 951030 26 |
| Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 26 | 951020 26 |