

Garant GRIDLINE

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg, 36×24G, Výška čela zásuvky: 125mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931354 125
GTIN	4062406132163
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

S **otevíráním jednotlivých zásuvek** – brání otevření zásuvek během přepravy. Povinné pro všechny montážní vozíky.

Nosnost 75 kg.

Vhodné pro:

Plášť skříně na náradí 40×28G č. 931335.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Technický popis

Hmotnost	19 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná výška	100 mm
Výška čela	125 mm

Užitná plocha zásuvek v G	36x24
Užitná hloubka v G	24
Užitná šířka v G	36
Oblast použití	Montážní vozík
Užitná hloubka	600 mm
Užitná šířka	900 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ano
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36x24G
Druh produktu	Zásuvka

Příslušenství

Kryt z PVC pro sadu úchytek10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36	951032 36
Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10	951025 10
Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36	951030 36
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 36	951020 36