

HOLEX**Pár rukavic Cut D, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094612 7
GTIN	4062406132347
Třída artiklu	02H

Popis**Provedení:**

Rukavice s novou technologií vlákna **kompletně bez skelných nebo ocelových vláken**. Povlak z nitrilové pěny. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. Ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti pořezání D a s **technologíí úpletu 18 GG** pro precizní činnosti s vysokým nebezpečím pořezání.

Provedení reklamní text:

Rukavice s novou vláknitou technologií DYTEC® **kompletně bez skleněných nebo ocelových vláken**. Povlak z nitrilové pěny. Öko-Tex Standard 100.

18vláknová technologie úpletu pro přesné činnosti se středním nebezpečím pořezání.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Upozornění reklamní text:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Velikost rukavice	7
Ochranná kategorie	Kategorie II
Technologie pletení	18G
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Materiál nosiče	DYTEC
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	černá / šedá
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	D
Druh produktu	Rukavice proti pořezání