

**HOLEX****Pár rukavic Cut D, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094612 10
GTIN	4062406132378
Třída artiklu	02H

**Popis****Provedení:**

Rukavice s novou technologií vlákna **kompletně bez skelných nebo ocelových vláken**. Povlak z nitrilové pěny. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. Ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti pořezání D a s **technologíí úpletu 18 GG** pro precizní činnosti s vysokým nebezpečím pořezání.

**Provedení reklamní text:**

Rukavice s novou vláknitou technologií DYTEC® **kompletně bez skleněných nebo ocelových vláken**. Povlak z nitrilové pěny. Öko-Tex Standard 100.

**18vláknová technologie úpletu** pro přesné činnosti se středním nebezpečím pořezání.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Upozornění reklamní text:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Velikost rukavice	10
Technologie pletení	18G
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Materiál nosiče	DYTEC
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	černá / šedá
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	D
Druh produktu	Rukavice proti pořezání