

HOLEX**Pár rukavic Cut F / A8, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094615 10
GTIN	4062406132590
Třída artiklu	02H

Popis**Provedení:**

Rukavice s novou technologií vlákna **kompletně bez skelných nebo ocelových vláken**. Povlak z nitrilové pěny. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Ochranné rukavice proti pořezání s nejvyšším stupněm ochrany proti pořezání F EN-ISO (odpovídá ANSI A8) pro těžké činnosti s extrémním nebezpečím pořezání.

Provedení reklamní text:

Rukavice s novou vláknitou technologií DYTEC® **kompletně bez skleněných nebo ocelových vláken**. Povlak z nitrilové pěny. Öko-Tex Standard 100.

Stupeň ochrany proti pořezání F (odpovídá ANSI A8) pro těžké činnosti s extrémním nebezpečím pořezání.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Upozornění reklamní text:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Ochranná kategorie	Kategorie II
Velikost rukavice	10
Technologie pletení	10G
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Materiál nosiče	DYTEC
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Heavy Duty
Barva	černá / šedá
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	F
Druh produktu	Rukavice proti pořezání