


Garant GRIDLINE

**Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg, 46×24G, Výška čela zásuvky: 75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931456 75
GTIN	4062406132613
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

**Zásuvky se 100% výsuvem** s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 50 mm resp. 2G (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy.

Nutné pro všechny montážní vozíky.

Nosnost 200 kg.

**Vhodné pro:**

Plášť skříně na nářadí 50×28G č. 931435.

**Rozsah dodávky:**

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

**Lakování:**

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Je možné používat jen nástrčné dělicí příčky GridLine v šířkách 2G, 4G, 6G, 8G, 10G nebo 12 G.

**Technický popis**

Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Hmotnost	19 kg
Výška čela	75 mm
Užitná plocha zásuvek v G	46×24

Užitná výška	50 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná hloubka v G	24
Užitná šířka v G	46
Oblast použití	Montážní vozík
Užitná hloubka	600 mm
Užitná šířka	1150 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ano
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	46×24G
Druh produktu	Zásuvka

## Příslušenství

Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 46	951020 46
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10
Kryt z PVC pro sadu úchytek 10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 46	951032 46
Sada popisovacích proužků 10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 46	951030 46