

Garant GRIDLINE

Mobilní jednotka sada příslušenství, Vhodné pro hloubku pláště v G: 24**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	958480 24
GTIN	4062406133481
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

GridLine pojezdová jednotka se skládá ze 2 pozinkovaných traverz z ocelového plechu. Smontováno kompletně se sadou koleček a 1 sada madel 2K-Haptoprene®. K našroubování na skříně GridLine a skříně na náradí. **Vysuňte od boční stěny.** Pro dodatečnou montáž pro skříně GridLine a skříně na náradí.

Vhodné pro:

Skříně na náradí č. 930505 – 930735.

Rozsah dodávky:

1 × traverza se 2 aretovatelnými vodícími kolečky, 1 × traverza s 2 pojezdovými kolečky, 1 × sada madel.

Pozor:

Z důvodu nebezpečí překlopení bezpodmínečně při montáži pojezdové jednotky dodržujte uvedenou maximální výšku.

Při nosnosti dbejte na vlastní hmotnost skříně / skříně na náradí.

Upozornění:

Pojezdová jednotka je vhodná pro skříně na náradí GridLine maximálně do výšky 1000 mm. Skříně na náradí 24×24G pouze do výšky 900 mm. Maximální nosnost celkem 600 kg. **Nutné zabudování zásuvek s jednotlivým odblokováním jednou rukou.**

Technický popis

Ø říditelného kolečka	125 mm
Ø pevného kolečka	125 mm

Hloubka	600 mm
Maximální nosnost	600 kg
Výška uložení	160 mm
Druh produktu	Pojízdná jednotka