

Garant GRIDLINE

**Mobilní jednotka sada příslušenství, Vhodné pro hloubku pláště v G: 28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	958480 28
GTIN	4062406133498
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

GridLine pojezdová jednotka se skládá ze 2 pozinkovaných traverz z ocelového plechu. Smontováno kompletně se sadou koleček a 1 sada madel 2K-Haptoprene®. K našroubování na skříně GridLine a skříně na nářadí. **Vysuňte od boční stěny.** Pro dodatečnou montáž pro skříně GridLine a skříně na nářadí.

**Vhodné pro:**

Skříně na nářadí č. 931005 – 931435, velkoprostorové skříně č. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

**Rozsah dodávky:**

1 × traverza se 2 aretovatelnými vodícími kolečky, 1 × traverza s 2 pojízdnými kolečky, 1 × sada madel.

**Pozor:**

**Z důvodu nebezpečí překlopení bezpodmínečně při montáži pojezdové jednotky dodržujte uvedenou maximální výšku.**

**Při nosnosti dbejte na vlastní hmotnost skříně / skříně na nářadí.**

**Upozornění:**

Pojezdová jednotka je vhodná pro skříně na nářadí GridLine maximálně do výšky 1000 mm.

Maximální nosnost u skříní na nářadí celkem 600 kg. **Nutné zabudování zásuvek s jednotlivým odblokováním jednou rukou.**

Pojezdová jednotka je vhodná pro velkoprostorové skříně GridLine maximálně do výšky 1000 mm. Maximální nosnost u velkoprostorových skříní celkem 200 kg. **Pouze pro velkoprostorové skříně GridLine bez zásuvek.**

**Technický popis**

Ø pevného kolečka	125 mm
Ø říditelného kolečka	125 mm
Hloubka	700 mm
Maximální nosnost	600 kg
Výška uložení	160 mm
Druh produktu	Pojízdná jednotka