



Akumulátorový vrtací šroubovák Bez akumulátoru a nabíječky, Typ: 71161264



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070200 71161264
GTIN	4014586889900
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák se 2 a 4 rychlostmi

- Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
- Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
- Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
- Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
- Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.

Výhoda:

Patentovaná 4stupňová převodovka.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky. Včetně sklíčidla, klipu na opasek a přepravního kufru. **Bez akumulátoru a nabíječky.**

Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851 – 073866.

Technický popis

Obal	přepravní kufřík
Hmotnost	1,2 kg
Typické použití	Heavy Duty
Označení výrobce	ASCM 18 QSW Select
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Maximální otáčky 3. stupně	1400 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální otáčky 2. stupně	700 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Maximální utahovací moment měkký	20 Nm
Maximální otáčky 4. stupně	2500 min ⁻¹
Maximální otáčky 1. stupně	400 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	40 Nm
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	4stupňová převodovka. 18V
USP2	Vhodné pro dřevo a ocel, oblast upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, bez akumulátoru

Příslušenství

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí
akumulátoru FE18 V

073835 FE18