



Akumulátorový vrtací šroubovák Bez akumulátoru a nabíječky, Typ: 711SET



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070200 711SET
GTIN	2050002046481
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák se 2 a 4 rychlostmi

- Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
- Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
- Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
- Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
- Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.

Výhoda:

Patentovaná 4stupňová převodovka.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky. Bohatá **profesionální sada na závitování**, ideální pro obrábění kovů.

- **Držák bitů QuickIN (1/4 palce).**
- **Adaptér závitníků QuickIN se 2 kleštinami.**
- **Adaptér nástrčného ořechu QuickIN.**

- **Úhlová hlava.**
- **Nabíječka a 2 x akumulátor.**

Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851 – 073866.

Technický popis

Kapacita akumulátoru	6 Ah
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Obal	přepavní kufřík
Maximální utahovací moment měkký	46 Nm
Maximální otáčky 1. stupně	400 min ⁻¹
Typické použití	Heavy Duty
Maximální otáčky 2. stupně	800 min ⁻¹
Hmotnost	2 kg
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální otáčky 4. stupně	3850 min ⁻¹
Maximální otáčky 3. stupně	1950 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	50 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	25 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální utahovací moment tvrdý	90 Nm
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Označení výrobce	ASCM 18 QMSET
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel

Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	4stupňová převodovka. 18V
USP2	Vhodné pro dřevo a ocel, oblast upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, bez akumulátoru

Příslušenství

Akumulátor Li-IonHighPower Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073834 FE18
Příslušenství pro ruční šroubovákQuick-In Typ 711301	070208 711301
Akumulátorový vrtací šroubovákBez akumulátoru a nabíječky Typ 71161164	070200 71161164
Základní sada akumulátorů Typ 92604323	073832 92604323