



Akumulátorová jádrová vrtačka, Typ: 71700162



Údaje o objednávce

Artikové číslo	076524 71700162
GTIN	4014586889108
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Malá, účinná, jednostupňová akumulátorová univerzální magnetická jádrová vrtačka s bezkartáčovým EC motorem. Nejvyšší funkčnost pro mobilní práce na staveništi.

- **Pro maximální výkon se doporučuje akumulátor FEIN HighPower s 5,2 Ah.**
- **Pravotočivý/levotočivý chod.**
- **Extra úzký permanentní magnet s předmagnetizací.**
- **Flexibilita pro všechny druhy mobilního vrtání, jako je jádrové, spirálové, závitové vrtání, zahlabování a vystružování.**
- **Jednoduchá a obsluha bez možnosti záměny v zorném poli uživatele.**
- **Komfortní ukazatel přídržné síly magnetu.**
- **Snímač sklopení.**
- **Elektronické nastavení otáček.**
- **Paměť otáček „Memory Function“.**

Norma:

- **Akumulátor Li-ion FEIN HighPower.**
- **Komfortní ukazatel přídržné síly magnetu.**
- **Snímač sklopení.**
- **Pravý/levý chod.**

Malá, účinná, jednostupňová akumulátorová univerzální magnetická jádrová vrtačka s bezkartáčovým EC motorem. Nejvyšší funkčnost pro mobilní práce na staveništi.

Rozsah dodávky:

AKBU 35 PMQ Select **bez akumulátoru, vč.** čerpadla chladicí kapaliny, upevňovacího popruhu, háků na třísky, středícího hrotu, ochranného krytu, vyřezacího klínu, přepravního kufříku.

Upozornění:

Vhodný akumulátor je volitelně k dispozici pod č. 073834 FE 18 nebo základní sada pod č. 073832 vel. 92604325.

Obal: přepravní kufřík

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Fein typ E 18 V

Označení výrobce: AKBU 35 PMQ Select

ID výrobce: 71700162

Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah

Napětí akumulátorů: 18 V

Maximální počet otáček: 130 - 520 min⁻¹

Tvar upínače nástrojů Bosch: QuickIN / MK2

Technický popis

Délka magnetické nohy	195 mm
Maximální počet otáček	130 - 520 min ⁻¹
Maximální Ø vystružování	18 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	18 mm
Označení výrobce	AKBU 35 PMQ Select
Hloubka vrtání	Korunkový vrták do oceli, maximálně 50 mm
Obal	přepravní kufřík
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M14
Pracovní zdvih	135 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Tvar upínače nástrojů Bosch	QuickIN / MK2
ID výrobce	71700162
Hmotnost	12,8 kg
Výška	450 mm
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Šířka magnetické nohy	70 mm

Maximální Ø zahlubování	31 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Vrtačka

Příslušenství

Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Základní sada akumulátorů Typ 92604325	073832 92604325
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Základní sada akumulátorů Typ 9260431501	073832 9260431501
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20

Akumulátor Li-Ion HighPower Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073834 FE18
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Základní sada akumulátorů Typ 9260430701	073832 9260430701
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22