



Akumulátorový rázový utahovák, Typ: 71150664



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074000 71150664
GTIN	4014586887425
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Výkonný akumulátorový rázový utahovák **s bezkartáčovým motorem a elektronickým nastavením utahovacího momentu v 6 stupních**. Robustní celokovové rázové převodové ústrojí a ergonomická manipulace díky měkkému povrchu.

- **1/2 palce čtyřhranný upínač.**
- **290 Nm maximální utahovací moment.**
- **s multivoltovým rozhraním lze provozovat se všemi FEIN akumulátory Li-Ion (12-18 V).**

Výhoda:

Elektronické nastavení točivého momentu v 6 stupních.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, s kufrem L-BOXX. **Bez akumulátoru a bez nabíječky**, s přepravním kufrem.

Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851 – 073866.

Technický popis

Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
--------------------------	-----------

Počet rázů	0 - 3400 min ⁻¹
Hmotnost	1 kg
Napětí akumulátorů	12 V
Napětí akumulátorů	18 V
Obal	přepavní kufřík
Označení výrobce	ASCD 18-300 W2
Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²
Maximální utahovací moment	290 Nm
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější čtyřhran
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Typické použití	Heavy Duty
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M18
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Rázový utahovák

Příslušenství

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE12 V	073835 FE12
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073837 FE18
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE12 V	073837 FE12