



Vypínací momentový utahovák s funkcí ParameterControl šroubovák se středovou rukojetí, Typ: 7112786



Údaje o objednávce

Artikové číslo	071111 7112786
GTIN	4014586891446
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

FEIN ACCU TEC vypínací utahováky jsou dimenzovány pro nejvyšší nároky na **precizních šroubeních** v sériové výrobě.

- **Bezkartáčové EC motory s několikanásobně vyšší životností a až 80 % nižší náklady na údržbu.**
- **Zpoždění opakovaného zapnutí po operaci šroubování pro zamezení „protáčení“.**
- **Blokování opakovaného zapnutí při nedostatečném nabití akumulátoru pro utahování.**
- **Nepatrné tolerance utažení pro vysokou kvalitu utahování.**
- **Stabilně precizní utahovací momenty nezávisle na utahovací operaci.**
- **Zkušební utahováky, hodnota CmK > 1,67 ±10 % (vztaženo na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Uvolňovací moment je o 25 % vyšší, než utahovací moment.

Vypínací momentový šroubovák s funkcí ParameterControl pro jednoduché a individuální programování na PC s použitím programovacího adaptéru (č. 071135 vel. 92604163).

Volně programovatelné parametry: Otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, mez točivého momentu a čas.

Až 5 kroků programování. Přesné přizpůsobení příslušné operaci šroubování. **Koncové vypnutí pomocí mechanické spojky.** Ideální pro optimalizaci procesu a času.

Vypínací utahovák na akumulátor Li-Ion. Bezúdržbový až do 500 000 šroubových spojů.

Rozsah dodávky:

Šroubovák se dodává **bez akumulátoru, nabíječky, seřizovacích nástrojů a úhlové hlavy**. Doobjednejte si prosím akumulátory, nabíječku, nastavovací nástroj a úhlovou hlavu cíleně k tomuto přístroji.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073832.

Zkoušečky krouticího momentu najdete od č. 654300. Snímače krouticího momentu/krouticího úhlu najdete pod č. 654381. Služba přednastavení krouticího momentu na poptávku.

Technický popis

Hmotnost včetně akumulátoru	0,8 kg
Označení výrobce	ASM 18-8 PC
Upínač nástroje	1/4 palce HEX (E 6,3)
Rozsah otáček	110 - 1200 min ⁻¹
Rozsah utahovacích momentů	1 - 8 Nm
Napětí akumulátorů	12 V
Napětí akumulátorů	18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein Typ E 12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Konstrukce	Šroubovák se středovou rukojetí
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Šroubovák

Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TTT“	654340
Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“ Maximální utahovací moment 2 Nm	654300 2
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí
akumulátoru FE18 V

073837 FE18

Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“
Maximální utahovací moment 10 Nm

654300 10

Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“
Maximální utahovací moment 25 Nm

654300 25