



Sada bimetalových děrovacích pil Power Change Plus, Typ: 20-76



Údaje o objednávce

Artikové číslo	589810 20-76
GTIN	3165140949620
Třída artiklu	54B

Popis

Provedení:

Sada bimetalových děrovek s výměnným systémem Power Change Plus pro nejběžnější průměry otvorů. Včetně 6hranné upínací stopky a HSS středících vrtáků, v plastovém kufríku.

Technický popis

Ø děrovky	20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Počet středících vrtáků	2
Počet upínacích stopek	1
Počet dílů	14
Řada	Power Change Plus
Druh produktu	Děrovka

Příslušenství

Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 105 mm	589790 105
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 121 mm	589790 121
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 152 mm	589790 152
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 16 mm	589790 16
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 19 mm	589790 19
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 20 mm	589790 20
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 22 mm	589790 22
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 25 mm	589790 25
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 29 mm	589790 29
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 32 mm	589790 32
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 35 mm	589790 35
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 38 mm	589790 38
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 40 mm	589790 40
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 44 mm	589790 44
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 51 mm	589790 51
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 54 mm	589790 54
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 60 mm	589790 60
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 65 mm	589790 65
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 68 mm	589790 68
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 76 mm	589790 76
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 83 mm	589790 83
Děrovací pila bimetalPower Change Plus Průměr 92 mm	589790 92
Upínací stopkaPower Change Plus 6hranná Vhodná pro Ø děrovek 14-152 mm	589795 14-152
Středicí vrtákPower Change Plus Typ HSS-CO	589800 HSS-CO