



Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: 7113226H1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070205 7113226H1
GTIN	2050002046511
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák se 2 a 4 rychlostmi

- Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
- Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
- Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
- Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
- Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.

Akumulátorový 2stupňový vrtací šroubovák s bezkartáčovým motorem.

- Bezúdržbový EC motor POWER-Drive s vysokým krouticím momentem a ochranou proti přetížení.
- Mechanické nastavení utahovacího momentu, nastavitelné ve 22 stupních, dodatečný vrtací stupeň.

Výhoda:

Mechanické nastavení momentu v 22 stupních.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru a nabíječky. Včetně sklíčidla, klipu na opasek, přepravního kufru a nabíječky.

Technický popis

Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	50 mm
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Hmotnost	1,7 kg
Kapacita akumulátoru	3 Ah
Typické použití	Strong
Maximální otáčky 1. stupně	450 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální utahovací moment měkký	32 Nm
Maximální otáčky 2. stupně	2000 min ⁻¹
Označení výrobce	ABS 18 QC
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Obal	přepravní kufřík
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	dřevo
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18 V, 2stupňová převodovka
USP2	Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, uloženo v přepravním kufru

Příslušenství

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí
akumulátoru FE18 V

073837 FE18

Základní sada akumulátorů Typ 92604324

073832 92604324

Akumulátorový vrtací šroubovák Typ 71132264

070205 71132264