

**Garant****Upichovací plátky dokončování, CU7025, Šířka zápichu w: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273722 2
GTIN	4062406133818
Třída artiklu	21J

**Technický popis**

Tolerance šířky zápichu w	±0,03 mm
Posuv f	0,04 - 0,14 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Šířka zápichu w	2 mm
Hloubka řezu a <sub>p</sub>	0,2 - 1,1 mm
Povlak	bez povlaku
Hlavní způsob použití	P
Typ	CU7025
Rohový rádius R	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	140 m/min	P
kontinuální	vhodný		
suché	vhodný		